



Lampe Anti- Moustiques

Instructions sur le produit

INbhc003_FR_ 849-018

Veillez lire l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser le produit, puis le conserver pour référence ultérieure.

1. Caractéristiques du produit :

Choc électrique avec la lumière UV pour tuer le moustique

Tension nominale: 110V/60Hz 220V/50Hz

Puissance nominale: 3W

Fréquence nominale: 50Hz/60Hz

2. Utilisation des limites et des méthodes

La lampe anti-moustiques peut être utilisée dans la chambre à coucher, le hall, le bureau, la ferme, et tout autre endroit où vous avez besoin de tuer les moustiques

L'espace de mise à mort efficace²d'une lampe anti- moustiques est de 30m², sans rien pour obstruer les lumières de la lampe anti-moustiques.

La lampe anti-moustiques est conçue avec économie d'énergie, décoratives et économes en énergie, de sorte qu'il devrait être utilisé dans un endroit sans lumières fortes. Utilisez la lampe anti-moustique tueur correctement ou il affecterait l'effet de destruction.

Hauteur suggérée pendant utilisation : 0.8-1.2m, et la distance au mur ne doit pas être supérieur à 0.3m, la meilleure façon est de mettre la lampe anti-moustique devant une porte, une fenêtre, ou tout autre endroit où il est facile de tuer les moustiques. Aussi, nous suggérons d'utiliser la lampe anti-moustiques 24 heures continuellement pour étendre les limites d'utilisation de tuer la mouche.

Pour améliorer l'effet de la lampe anti-moustiques, il est nécessaire de nettoyer régulièrement les cadavres de moustiques sur le filet métallique.

3. Méthodes de sécurité

N'utilisez pas les doigts pour toucher le filet de fil et le métal lorsqu'il fonctionne.

Interdire le nettoyage à l'eau

Il est interdit d'utiliser les enfants. Ce n'est pas un jouet

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it